

自動シャットダウンソフト選択表

- OSおよびUPSの通信インターフェースにより、ご利用いただけるシャットダウンソフトの種類が異なりますので、下記一覧をご参照ください。
- シャットダウンソフトはバージョンにより対応OSが異なります。詳しくはホームページをご覧ください。

対応OS	通信方式	シャットダウンソフト (標準添付*1)	必要な別売オプション (ソフト/ケーブル他)
Windows 10 Windows Server 2016 Windows Storage Server 2016 Windows 8.1 Windows 8 Windows Server 2012 R2 Windows Storage Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Storage Server 2012 Windows 7 Windows Vista (Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) Windows Server 2008 R2 Windows Storage Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Storage Server 2008	シリアル(USB1.1/RS-232C)	PowerAttendant Lite*13	—
		PowerAct Pro	—
		Simple Shutdown Software*6	—
	ネットワーク	PowerAct Pro (Slave Agent)	SC20G2*4
		PowerAct Pro	—
		UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ Simple Shutdown Software	—
	接点信号	UPSサービス(OS標準)*2*3	BUC26
		PowerAct Pro (Slave Agent)	SC20G2*4
		PowerAct Pro	—
	Linux Cent OS Ver.7.4/7.3/7.2/7.1/7.0/Ver.6.x/Ver.5.x Red Hat Linux Ver.7.4/7.3/7.2/7.1/7.0/Ver.6.x/Ver.5.x Asianux Server 3	シリアル(USB1.1/RS-232C)	PowerAttendant Lite*15
PowerAct Pro*2*12			—
Simple Shutdown Software*2*11			—
ネットワーク	PowerAct Pro (Slave Agent) *12	SC20G2*4	
macOS 10.13/10.12 Mac OS X v10.11/v10.10/v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Mac OS X Server v10.11/v10.10/v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5	シリアル(USB1.1)	PowerAttendant Lite*14	—
	シリアル(USB1.1)	PowerAct Pro*7	—
	ネットワーク	PowerAct Pro (Slave Agent) *8	SC20G2*4
Unix	シリアル(USB1.1/RS-232C)*5	PowerAct Pro	—
	ネットワーク	PowerAct Pro (Slave Agent)	SC20G2*4
VMware ESXi Ver6.5/6.0 update2/6.0/5.5 Update2/5.5/5.1/5.0 VMware vSphere Ver4 VMware ESXi Ver4 VMware ESX Ver4.1 VMware ESXi Ver4.1	ネットワーク	PowerAct Pro (Slave Agent)	SC20G2*4
		PowerAct VHA Appliance*9	PAVHA SC20G2*4
		PowerAct VHA*10	PAVH SC20G2*4
		PowerAct VHA Appliance*9	PAVHA SC20G2*4
VMware vCenter Server Ver6.0/5.5 (HA構成専用)	ネットワーク	PowerAct VHA*10	PAVH SC20G2*4

- *1 ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはホームページをご覧ください。
- *2 ファイルの自動保存はできません。
- *3 UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリーがなくなったときに自動停止します。
- *4 Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。
- *5 富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信 (USB/RS-232C) ができません。SC20G2を使用してのネットワーク経由でご利用いただけます。
- *6 Windows Storage Server 2008 R2/Windows Storage Server 2008には対応していません。
- *7 PowerPC版には対応していません。macOS 10.13には対応していません。
Ver.4.7でmacOS 10.12/Mac OS X 10.11およびMac OS X Server v10.11をご利用になられる場合は、OSへの設定が必要になります。
詳しくはホームページをご覧ください。
- *8 macOS 10.13/Mac OS X v10.11/v10.10/Mac OS X Server v10.11/v10.10には対応していません。
- *9 PowerAct VHA Applianceは有償です。標準添付されておりません。対応OS : Windows 10/8.1/7のみです。
- *10 PowerAct VHAは有償です。標準添付されておりません。対応OS : Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008のみです。
- *11 Cent OS Ver.7.4/Ver.6.x、Red Hat Linux Ver.7.4/Ver.5.x、Asianux Server 3 には対応していません。
- *12 Cent OS Ver.7.4、Red Hat Linux Ver.7.4 には対応していません。
- *13 標準添付ではありません。ホームページからのダウンロードでのご提供になります。対応OS : Windows 7/Windows ServerおよびWindows Storage Server 2008 以上のみです。
- *14 標準添付ではありません。ホームページからのダウンロードでのご提供になります。対応OS : macOS 10.12以上のみです。
- *15 標準添付ではありません。ホームページからのダウンロードでのご提供になります。対応OS : Cent OS Ver.7.0以上、Red Hat Linux Ver.7.0以上のみです。