

選ばれている理由があります。
UPSならオムロンです！



オムロンUPSの特長

■様々なシーンに対応できる豊富な商品構成。FA・産業機器向けに最適なUPSをお選びいただけます

- 350VA～3KVA、薄型形状など省スペースタイプ
- 常時商用給電方式／ラインインタラクティブ方式／常時インバータ給電方式
- ▶ 設置スペースや、使用場所に応じて、機種を選定できる
クライアント端末からサーバまでバックアップ可能なラインアップ

状態表示ウインドウ



■ひと目でわかるバッテリー劣化／エラー表示(BX／BY／BN-S／BUシリーズ)

- バッテリー劣化表示がひと目でわかるLEDを搭載
- デジタル表示で、エラー／バックアップなど状態もひと目でわかる
- 自動バッテリーチェック機能搭載(4週間に一度)
- ▶ ユーザ様からUPSの状態をヒアリングでき、故障の問題切り分けが容易



バッテリー交換表示LED

■ユーザ様でも簡単にバッテリー交換可能

- 前面パネルを外し、コネクタを抜き挿しする
- ▶ 安全対策のコネクタを使用、お客様でも簡単に交換可能
(バッテリーにはトレーを搭載し、万が一の液漏れ対策も万全)



ユーザ様でもバッテリー交換可能

■自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」のCD-ROMを標準添付

- 最新OSに順次対応
- 複数のサーバを1台のUPSで連携して制御可能
- イベントログ・データログ

■ラックレール(取付金具)標準装備

- BN-XR／BU-RWシリーズにはラックレールを標準装備

様々なシーンに対応できる豊富な商品構成。FA・産業機器向けに最適なUPSをお選びいただけます。

出力容量	常時商用給電方式		ラインインタラクティブ方式		常時インバータ給電方式		
	(矩形波)	(正弦波)	(正弦波)		(正弦波)	(正弦波)	(正弦波)
3KVA							
2.4KVA			BN300S	BN240XR		BU300RW	BU3002SW 200V
2.2KVA							
2KVA			BN220S	BN150XR		BU200RW	
1.5KVA			BN150S	BN150XR	BU150SW		
1KVA			BN100S	BN100XR	BU100SW	BU100RW	BH100PCW -10～55℃ 対応
750VA						BU75RW	BU1002SW 200V
500VA	BZ50LT2	BX50F	BY50S	BY50FW	BU75SW		BH60PCW -10～55℃ 対応
350VA	BZ35LT2	BX35F	BY35S		BU50SW		
	BZシリーズ	BXシリーズ	BYシリーズ	BNシリーズ	BUシリーズ	BHシリーズ	BUシリーズ

安心のサポート&サービス

■UPS本体の保証は3年間

- BZ/BX/BYシリーズ：製品本体3年/バッテリー1年無償提供サービス
- BN/BU/BHシリーズ：製品本体3年/バッテリー3年無償提供サービス
- ▶ **メーカー無償保証期間が長く、保守メンテナンス費用が削減できる**
入札案件などに最適な、4年保証モデル、5年保証モデルも標準型式化
※ご購入後1ヶ月以内のユーザ登録が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。

■古くなったUPSをお引取り(送料:発送元払い)

- オムロン製UPS & バッテリー：無償でお引き取り
- 他社製UPS：新規にオムロン製UPSをご購入いただいた台数分、あるいは同程度の容量の商品を上限とし、無償でお引き取り ※UPS本体に限ります。増設・交換バッテリーは対象外です。
- ▶ **大量導入時にコストメリットがだせる**


■用途に応じて選べるオンサイト保守サービス

- オンサイト保守サービス(24時間365日)
- オンサイト保守サービス(当営業日)
- オンサイト保守サービス(翌々営業日)
- ※オンサイト保守サービスをセットにした「オンサイト保守パック付UPS」もございます。
- ▶ **商品のメンテナンスをお客様で行う必要がなくなり、保守の手間と時間の削減ができる**

オムロンUPSの導入事例

産業機器市場

①装置組込



検査装置

- 半導体製造、検査装置
- FPD製造、検査装置
- マウンタ、ボンダなどの基板検査装置
- キオスク端末(コンビニエンスストア、デパートなどに設置)
- シール印刷機/証明写真機
- ATM/CD機
- 医療装置(血液分析など)
※ただし、人命に直接関わるなど極めて高い信頼性が要求される用途には使用しないでください。

②生産設備 (自動車メーカー他)

- 生産ライン用FAパソコン
- 制御盤(組込み、PLCなどバックアップ)
(工場内の情報システム用サーバ)
- 搬送システム



制御盤

③その他


- 計測機器
- 駐車場管理システム

情報機器市場

- ①サーバ
- ②POS(ストコン)
- ③電子カルテ(病院)
- ④パチンコ ホールコンピュータ



POS



サーバ

お問い合わせ先

オムロン株式会社 電子機器事業本部
TEL : 03-6718-3644

最新の製品情報はインターネットホームページで提供しています。

<http://www.omron.co.jp/ese/ups/>

■カタログのご請求

【ホームページ】▶【サポート/サービス】▶【ダウンロード】▶【資料請求】からお申込みいただけます。

■商品に関するお問い合わせ

電子機器カスタマサポートセンター

0120-77-4717 TEL : 03-5781-3930 FAX : 03-6718-3632

(通話料無料・携帯/PHSからもOK) メールアドレス omron_support@omron.co.jp

受付時間 : 月曜日~金曜日 9:00~17:30(12:00~13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。

●ご用命・お問い合わせ